



VZ103W

Технічні характеристики

Сумісність

Підходить для типу корпусу	Прихований монтаж Вбудовування в пустотілу стіну
----------------------------	---

Розміри

Висота	630,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	36 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Колір виробу	Чистий білий
Матеріал	Метал
Обробка	Необроблений

Архітектура

Позиція дверей шафи	Зліва
---------------------	-------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок

Обладнання

Кількість рядів щита	3
----------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так