



VZ104N

### Технічні характеристики

#### Сумісність

Підходить для типу корпусу	Прихований монтаж Вбудовування в пустотілу стіну
----------------------------	---

#### Розміри

Висота	755,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	36 mm

#### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

#### Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал	Метал
Обробка	Необроблений

#### Архітектура

Позиція дверей шафи	Зліва
---------------------	-------

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок

#### Обладнання

Кількість рядів щита	4
----------------------	---

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так