



VZ105W

### Вольта рама м. Пластиковая дверь 5 ряд

#### Технічні характеристики

##### Сумісність

Підходить для типу корпусу

Прихований монтаж  
Вбудовування в пустотілу стіну

##### Розміри

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 880,50 mm |
| Ширина  | 348 mm    |
| Глибина | 36 mm     |

##### Кришка, дверцята

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Кількість дверей шафи   | 1  |
| Кількість замків        | 0  |

##### Матеріали

|              |              |
|--------------|--------------|
| Код RAL      | 9010         |
| Colour       | Чистий білий |
| Колір виробу | Чистий білий |
| Матеріал     | Метал        |
| Обробка      | Необроблений |

##### Архітектура

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Позиція дверей шафи | Зліва |
|---------------------|-------|

##### Безпека

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30                 |
| Тип блокування                    | Замикається на замок |

##### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 5 |
|----------------------|---|

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Установлення, монтаж

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
|----------------------------------------|----|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| Відповідність RoHS | Так |