



VZ102N

**Inbouwraam volta, 2 rijen, met deur**

**Technische karakteristieken**

**Compatibiliteit**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor type verdeelkast | Inbouwmontage<br>Holle wand |
|--------------------------------|-----------------------------|

**Afmetingen**

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 505,50 mm |
| Breedte | 348 mm    |
| Diepte  | 36 mm     |

**Deksel, deur**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Deuris transparant | Nee |
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 0   |

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RAL-kleur              | 9010        |
| Kleur                  | Helderwit   |
| Productkleur           | Helderwit   |
| Materiaal              | Metaal      |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

**Architectuur**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Positie kastdeur | Links |
|------------------|-------|

**Veiligheid**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Beschermingsgraad IP | IP30     |
| Type slot            | Klikslot |

**Uitrusting**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 2 |
|--------------|---|

**Connectiviteit**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Installatie, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |