



10149939

Okvir, 4-struki, S.1, aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
-------	---

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Termoplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	294 mm
Širina	80,50 mm
Dubina	9,50 mm
Broj jedinica horizontalno	4
Broj jedinica vertikalno	4

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	--------------------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da