



937522505

Int. 2 polos OFF ind. Integro antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Antracita

7021

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con pieza central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN 10 A

Texto

Tipo de conexión Con bornes con tornillos

Iluminación Con lámpara de neón integrada
Para circuito iluminación y control

Inscripción Con inscripción «0»

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí