




HIB463M

Motorizovana preklopka, 1-0-2, 2500A, 4P

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue 380 - 415 V

Električna struja

Nazivna struja 2500 A

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 1645000 W

Arhitektura

Broj polova 4

Vrsta konstrukcije uređaja Fiksirano

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu Da

Prikladno za distributivni ormar Da

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da