



VS412TD1

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Vybavení

Počet lišt 4

Počet řad v rozvaděči 4

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 48

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 647 mm

Šířka 282 mm

Hloubka 99 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

Rozměry

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ano

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace II

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP40

Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí
Bez zámků

Test žhavicím drátem 650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano