



918282524

Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, nehrđajući čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Nehrdajući čelik Termoplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	17,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da