



918282568

Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakiran

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

##### Materijali

Boja	Krom
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Kromirano Lakirano

##### Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	17,90 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Otpornost na udarce IK	IK02

##### Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da