



14357104

Tipke, 2 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Materijali

Boja Nehrđajući čelik
RAL kod 9022
Obrada površine Mat
Materijal Metal
Nehrđajući čelik

Dimenzije

Visina 55 mm
Širina 71 mm
Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Sa otisnutim simbolom strelica
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom
Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki

Pogodno za

K.x

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da