




14357106

## Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kleur                   | Antraciet             |
| RAL-code                | 7021                  |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                   |
| Materiaal               | Thermoplast           |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld<br>Gelakt |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 25 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Teksten

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Opdruk       | Met opgedrukt pijlsymbool                         |
| Montagewijze | Klembevestiging                                   |
| Drukknop     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig |

#### Geschild voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker K.x |  |
|------------------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |