



1096608400

Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Materiais

Cor Alumínio
Código RAL 9006
Acabamento Aveludado
Material Duroplastic
Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 58,80 mm
Largura 58,80 mm
Profundidade 30,50 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão Com gravação
Modo de instalação Para fixação por parafuso

Identificação

Sistema de montagem Placa de cobertura central

Adequado para

Q.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHs Sim