



1096608400

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 58,80 mm

Šířka 58,80 mm

Hloubka 30,50 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Texty

Potisk S potiskem

Způsob montáže Pro přišroubování

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano