




1096608400

**Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.**

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Řídicí/ovládací prvek | Otočný |
|-----------------------|--------|

##### Materiál

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Barva            | Hliník    |
| Kód RAL          | 9006      |
| Povrchová úprava | Sametový  |
| Materiál         | Duroplast |
| Povrch           | Lakované  |

##### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 58,80 mm |
| Šířka   | 58,80 mm |
| Hloubka | 30,50 mm |

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Vybavení

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Monitorovací okno / světelný výstup | Ne |
|-------------------------------------|----|

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Texty

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Potisk         | S potiskem        |
| Způsob montáže | Pro přišroubování |

##### Vhodné pro

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |