



1096608400

Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Алюміній
Код RAL 9006
Обробка поверхні Оксамитовий
Матеріал Дюропласт
Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 58,80 mm
Ширина 58,80 mm
Глибина 30,50 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20
Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток 3 написом
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так