



FP85QS

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1250 x 1300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1250 mm |
| Breedte | 1300 mm |
| Diepte | 205 mm |
| Dikte zijwand | 1 mm |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK09 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 5 |
| Aantal flensplaatopeningen | 10 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |

Samenstelling

| | |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 8 |
|----------------------|---|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Dubbele deur, asymmetrisch |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|