



KM25A

PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 5 mm |
| Diepte | 217 mm |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 60 A |
|-----------------|------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |