



KM25A

PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	5 mm
Diepte	217 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	60 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja