



15701404

Bilanciere avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato Verniciato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 54,90 mm |
| Larghezza | 55,70 mm |
| Profondità | 22 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Testo

| | |
|------------------------------------|---|
| Stampa | Senza stampa |
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |
| Custodia | Con tappo di copertura per il montaggio a vite |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore |

Adatto per

S.x/B.x