



HW2E308FB

### Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 800A 3P Fixe pour TU sentinel

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA

##### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Valeur de résistance

Résistance interne	9 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Montage fixe

##### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----