



47248982



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, біла, 16А/250В S.1 IP44

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Білий

Код RAL 1013

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 41,60 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP44

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Тексти

| | |
|---------------|----------------------|
| Відбиток | З написом |
| Накладка | Центральна кришка |
| Тип з'єднання | Зі вставними клемами |

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |