



47248989



## Β.ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 41,60 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες  
Τοποθέτηση με νύχια

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

---

**Κείμενο**

Σήμανση	Με αποτύπωμα
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

---

**Κατάλληλο για**

S.x/B.x

---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι