




47248989



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, пол.білизна 16A/250В S.1 IP44

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номінальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	41,60 mm
---------	----------

Кількість одиниць	1
-------------------	---

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
---	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----