



LFS601004VERZ

**Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	100 mm
---------	--------

**Matière**

Matière	Aacier
---------	--------

Traitement de surface	Galvanisé
-----------------------	-----------

Couleur	Zinc
---------	------

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Convient pour**

LFS 60x100	
------------	--