




LFS601004VERZ

LFS, binnenhoek voor goot 60x100 mm, verzinkt

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Instellingen

Hoekbereik	90 - 90
------------	---------

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	100 mm

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Geschikt voor

LFS 60x100	
------------	--