



181110



**Drukknop 12 V, maak, chroom glz.**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Impulsstroom 1,50 A

**Spanning**

Nominale spanning 12 V

**Architectuur**

Bedieningselement Drukknop

Aantal polen 1

**Materiaal**

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlaktebehandeling Verchroomd  
Gegalvaniseerd

Transparant Nee

**Afmetingen**

Hoogte 22 mm

Breedte 22 mm

Diepte 19,70 mm

Inbouwdiepte 13 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Teksten**

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Maakcontact

Aansluitwijze Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja

RoHS conform Ja