



181110

**Pulsante, contatto di chiusura Berker TS cromo lucido, ottone galvanizzato****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di contatto momentanea	1,50 A
---------------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	12 V
-------------------	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Pulsante
-------------------------------	----------

Numero di poli	1
----------------	---

Materiali

Colore	Cromo
--------	-------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Ottone
-----------	--------

Trattamento	Cromato Zincato
-------------	--------------------

Trasparente	No
-------------	----

Serie

Altezza	22 mm
---------	-------

Larghezza	22 mm
-----------	-------

Profondità	19,70 mm
------------	----------

Profondità di installazione	13 mm
-----------------------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	0 mm
-------------------------------------	------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Con contatto di feedback	No
--------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
----------------------	----------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Adatto per

BERKER TS

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----