



181110



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	1,50 A
--------------------------	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk
Liczba biegunów	1

Materiały

Kolor	Chrom
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Mosiądz
Obróbka	Chromowany Galwanizowany
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm
Głębokość	19,70 mm
Zakres głębokości wbudowania	13 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

TS	
----	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak