



181110



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 1,50 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 12 V

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk

Liczba biegunów 1

Materiały

Kolor Chrom

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Mosiądz

Obróbka Chromowany
Galwanizowany

Przezroczysty Nie

Wymiary

Wysokość 22 mm

Szerokość 22 mm

Głębokość 19,70 mm

Zakres głębokości wbudowania 13 mm

Wbudowane puszki podtynkowe 0 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 60 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker TS

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak