



181110



TS - botão, cromado

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	1,50 A
---------------------------------	--------

Tensão

Tensão nominal	12 V
----------------	------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
Número de polos	1

Materiais

Cor	Crómio
Acabamento	Brilhante
Material	Latão
Tratamento	Cromado Galvanizado
Transparente	Não

Dimensões

Altura	22 mm
Largura	22 mm
Profundidade	19,70 mm
Profundidade da montagem	13 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

TS	
----	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim