



181110



**Taster za ugradnju u TS, hromiran, mesing, sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Trenutačna kontaktna struja 1,50 A

**Napon**

Nazivni napon 12 V

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Taster

Broj polova 1

**Materijali**

Boja Krom

Obrada površine Sjajno

Materijal Mesing

Obrada Kromirano  
Pocinčano

Transparentno Ne

**Dimenzije**

Visina 22 mm

Širina 22 mm

Dubina 19,70 mm

Ugrađena dubina 13 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK07

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -20 - 60 °C

**Tekst**

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Promjena načina rada Normalno otvoren kontakt

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da