



181110

Taster za ugradnju u TS, hromiran, mesing, sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	1,50 A
-----------------------------	--------

Napon

Nazivni napon	12 V
---------------	------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Broj polova	1
-------------	---

Materijali

Boja	Krom
------	------

Obrada površine	Sjajno
-----------------	--------

Materijal	Mesing
-----------	--------

Obrada	Kromirano Pocinčano
--------	------------------------

Transparentno	Ne
---------------	----

Dimenzije

Visina	22 mm
--------	-------

Širina	22 mm
--------	-------

Dubina	19,70 mm
--------	----------

Ugrađena dubina	13 mm
-----------------	-------

Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
-----------------------------------	------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
----------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 60 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
-------------------	---------------------------

Promjena načina rada	Normalno otvoren kontakt
----------------------	--------------------------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Pogodno za

Berker TS	
-----------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----