



181110

BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗ NO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,50 A

Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν πίεσης

Αριθμός πόλων 1

Υλικά

Χρώμα Χρώμιο

Φινίρισμα επιφάνειας Γιαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Επιχρωμιωμένο
Γαλβανιζέ

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker TS

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι