



181110



Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Krom, serie TS

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	1,50 A
------------------------	--------

Spänning

Märkspänning	12 V
--------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryckknapp
Antal poler	1

Material

Färg	Krom
Ytbehandling	Blank
Material	Mässing
Behandling	Förkromad Förzinkad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	22 mm
Bredd	22 mm
Djup	19,70 mm
Inbyggjadsdjup	13 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	0 mm

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Brytare läge	Slutande kontakt
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja