



181110



Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Krom, serie TS

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	1,50 A
------------------------	--------

Spänning

Märkspänning	12 V
--------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryckknapp
---------------------	------------

Antal poler	1
-------------	---

Material

Färg	Krom
------	------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Material	Mässing
----------	---------

Behandling	Förkromad Förzinkad
------------	------------------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Höjd	22 mm
------	-------

Bredd	22 mm
-------	-------

Djup	19,70 mm
------	----------

Inbyggingsdjup	13 mm
----------------	-------

Inbyggingsdjup infällda lådor	0 mm
-------------------------------	------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	För skruvfästning
-----------	-------------------

Brytare läge	Slutande kontakt
--------------	------------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Lämplig för

Hager TS	
----------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----