



181112



Drukknop 24 V, maak, goud glz.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom 1,50 A

Spanning

Nominale spanning 12 V

Architectuur

Bedieningselement Drukknop

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Goud

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlaktebehandeling Gegalvaniseerd

Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 22 mm

Breedte 22 mm

Diepte 19,70 mm

Inbouwdiepte 13 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Maakcontact

Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

Berker TS

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja