



181112



Pulsador TS oro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	1,50 A
----------------------------------	--------

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador
-------------------------------	----------

Número de polos	1
-----------------	---

Materiales

Colour	Oro
--------	-----

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Latón
----------	-------

Tratamiento	Zincado
-------------	---------

Transparente	No
--------------	----

Dimensiones

Altura	22 mm
--------	-------

Anchura	22 mm
---------	-------

Profundidad	19,70 mm
-------------	----------

Profundidad del montaje	13 mm
-------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
--	------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Modo conmutación	Contacto NA
------------------	-------------

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Características técnicas

TS	
----	--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Conforme RoHS	Sí
---------------	----