



181112

**Pulsante, contatto di chiusura Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di contatto momentanea	1,50 A
---------------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	12 V
-------------------	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Pulsante
-------------------------------	----------

Numero di poli	1
----------------	---

Materiali

Colore	Oro
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Ottone
Trattamento	Zincato
Trasparente	No

Serie

Altezza	22 mm
Larghezza	22 mm
Profondità	19,70 mm
Profondità di installazione	13 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

BERKER TS

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si