



181112



Drukknop 24 V, maak, goud glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	1,50 A
--------------	--------

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Drukknop
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Goud
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	22 mm
Breedte	22 mm
Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Berker TS	
-----------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja