



181112



#### TS - botão, dourado

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	1,50 A
---------------------------------	--------

##### Tensão

Tensão nominal	12 V
----------------	------

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão
--------------------------	------------------

Número de polos	1
-----------------	---

#### Materiais

Cor	Dourado
Acabamento	Brilhante
Material	Latão
Tratamento	Galvanizado
Transparente	Não

#### Dimensões

Altura	22 mm
Largura	22 mm
Profundidade	19,70 mm
Profundidade da montagem	13 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Com contacto de sinal de feedback	Não

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

#### Adequado para

Berker TS
-----------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim