



181112



Taster za ugradnju u TS, zlatna, sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja 1,50 A

Napon

Nazivni napon 12 V

Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

Broj polova 1

Materijali

Boja Zlatna

Obrada površine Sjajno

Materijal Mesing

Obrada Pociččano

Transparentno Ne

Dimenzije

Visina 22 mm

Širina 22 mm

Dubina 19,70 mm

Ugrađena dubina 13 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK07

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - 60 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Promjena načina rada Normalno otvoren kontakt

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da