



181112



BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗ NO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,50 A

Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν

Αριθμός πόλων 1

Υλικά

Χρώμα Χρυσό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Γαλβανιζέ

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

TS

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι