



181113



Druknop 24 V, maak, edelstaal mat

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom	1,50 A
--------------	--------

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Architectuur

Bedieningselement	Druknop
-------------------	---------

Aantal polen	1
--------------	---

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Messing Nikkel RVS
-----------	--------------------------

Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
------------------------	------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Hoogte	22 mm
--------	-------

Breedte	22 mm
---------	-------

Diepte	19,70 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	13 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
--------------------------	------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----