



181113



Pulsador TS acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 1,50 A

Tensión

Tensión asignada 12 V

Arquitectura

Elemento de control/operación Pulsador

Número de polos 1

Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Material Latón
Níquel
Acero inoxidable

Tratamiento Cepillado

Transparente No

Dimensiones

Altura 22 mm

Anchura 22 mm

Profundidad 19,70 mm

Profundidad del montaje 13 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Con contacto de señal de retroalimentación No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20 - 60 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Modo conmutación Contacto NA

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí