



181113



Taster za ugradnju u TS, nehrđajući čelik, mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja 1,50 A

Napon

Nazivni napon 12 V

Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

Broj polova 1

Materijali

Boja Nehrđajući čelik

Obrada površine Mat

Materijal Mesing

Nikal

Nehrđajući čelik

Obrada Brušeno

Transparentno Ne

Dimenzije

Visina 22 mm

Širina 22 mm

Dubina 19,70 mm

Ugrađena dubina 13 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK07

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - 60 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Promjena načina rada Normalno otvoren kontakt

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da