



181113



BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,50 A

Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν πίεσης

Αριθμός πόλων 1

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Ορείχαλκος

Νικέλιο

Ανοξείδωτο ατσάλι

Μεταχείριση Βουρτσισμένο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη επαφή ΝΟ

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

TS

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι