



181113



Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Rostfri, serie TS

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	1,50 A
------------------------	--------

Spänning

Märkspänning	12 V
--------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryckknapp
Antal poler	1

Material

Färg	Rostfritt stål
Ytbehandling	Matt
Material	Mässing Nickel Rostfritt stål
Behandling	Borstad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	22 mm
Bredd	22 mm
Djup	19,70 mm
Inbyggnadsdjup	13 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 - 60 °C
-----------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Brytare läge	Slutande kontakt
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja