




EE804A



Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement Détecteur de présence
Angle de détection horizontal	360 - 360

Réglages

Temporisé	5 S - 30 Min
-----------	--------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
Puissance de lampe LED	400 W

Réglages

Sensibilité de déclenchement, réglable	Non
--	-----

Éclairage

Sensibilité de la photocellule	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	105,50 mm
Profondeur de montage	0 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m
Hauteur d'installation	2 - 4 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique
Finition	Mat

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage au plafond possible	Oui

Textes

Fonction	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode d'installation	Montage possible sur boîte d'encastrement Pour montage en plafond
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%
------------------------	-----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	6 m
Largeur de portée max.	6 m

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui