
Produktový list
EE804A



EE804A



Čidlo pohybu/přítomnosti 360° nástěnné, IP21, 10A - spínání v nule, bílé

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu Detektor přítomnosti
Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	360 - 360

Nastavení

Časové zpoždění	5 S - 30 Min

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx

Nastavení

Nastavitelná citlivost odezvy	Ne

Osvětlení

Výkon LED svítidla	400 W
Citlivost fotočlánku	5 - 1000 lx

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí	0 s
Doba zpoždění zapnutí	0 s

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Šroubová svorka

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz

Rozměry

Vestavěná hloubka	0 mm
Doporučená montážní výška	2,5 - 3,5 m
Instalační výška	2 - 4 m
Průměr	100 mm
Vestavěný průměr	0 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9001
Materiál	Umělá hmota
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP21

Vybavení

Kapacitní zátěž	Ano
Vstup dílčí stanice	Ano

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Možnost montáže na strop	Ano

Texty

Funkce	Použitelné pouze jako samostatný přístroj
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Texty	
Způsob montáže	Možnost instalace na krabici pod omítku Pro montáž na strop

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let	
Napájecí napětí	230 V +10%/-15%

Dosahová vzdálenost	
Maximální rozsah přenosu čelně	6 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

Udržitelnost	
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano